

PHILIPS

AVENT

Пустышка ultra air

Для чувствительной кожи малыша

0–6 мес.

Ортодонтические, без бисфенола-А

1 шт. в упаковке

SCF544/10



Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи

Увеличенные отверстия позволяют коже малыша дышать

Нагубник пустышки Philips Avent ultra air позволяет коже ребенка дышать. 4 увеличенных отверстия и легкий нагубник превосходно пропускают воздух, предотвращая раздражение от конденсата на коже.

Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи

- 4 отверстия на нагубнике
- Кожа остается сухой, без раздражения
- Закругленные края не раздражают кожу

Мягкая и приятная на ощупь соска


- 98 % детей легко привыкают к нашим пустышкам ultra air*
- Приятная на ощупь бархатистая соска для успокоения
- Разработаны для естественного развития полости рта

Футляр для стерилизации и хранения

- Удобная и безопасная стерилизация в микроволновой печи
- Несколько простых шагов для стерилизации за 3 минуты

Особенности

4 отверстия на нагубнике



Нагубник пустышки ultra air превосходно пропускает воздух, позволяя чувствительной коже малыша дышать.

Кожа остается сухой



Благодаря особой конструкции нагубника коже малыша поступает больше воздуха, кожа дышит, оставаясь сухой, без раздражения.

Удобные, закругленные края



Закругленные края легкого нагубника не оставляют следов на коже.

Принятие соски



Даже у детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, и около 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

Приятная на ощупь бархатистая соска



Эта пустышка с бархатистой силиконовой соской успокаивает малыша и обеспечивает ощущение комфорта.

Ортодонтическая соска



Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

Футляр для хранения и стерилизации



Благодаря футляру можно легко стерилизовать пустышку в микроволновой печи и даже во время прогулки.

С футляром стерилизация становится проще



Положите в футляр хорошо промытые пустышки, добавьте 25 мл воды и поставьте его в микроволновую печь на 3 минуты при мощности 750–1000 Вт. Охладите в течение 5 минут, вылейте из футляра воду — готово!

Характеристики

В комплект входят:

Пустышка ultra air: 1 шт.

Аксессуары в комплекте

Футляр для стерилизации/хранения: Да

Безопасность

Кольцо-держатель для безопасности: Да

Без бисфенола-А: Да

Гигиеничность

Легко чистится: Да

Можно стерилизовать: Да

Можно мыть в посудомоечной машине: Да

